

**HOLEX****Držalo za ER-vpenjalne stročnice oblika E4, VDI 30, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319512 25
GTIN	4062406423056
Razred artikla	32U

**Opis****Uporaba:**

Pretežno za vrtanje in centriranje.

**Standard:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Tehnični opis**

primerne vpenjalne stročnice	430 E (ER 25)
za ER-vpenjalne stročnice	25
$l_3$	22 mm
$d_{10}$	42 mm
$l_9$	57 mm
$d_6$	68 mm
Vpenjalno območje $d_2$	1 - 16 mm
$l_8$	45 mm
Oblika	E

Velikost VDI	VDI 30
Barvna koda VDI-držala	VDI 30
Vrsta izdelka	VDI-držalo za vpenjalne stročnice