

**HOLEX****Industrijska spojka Zunanji navoj, Priključni zunanji navoj: 3/8col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080230 3/8
GTIN	4062406403195
Razred artikla	02A

**Opis****Izvedba:**

Industrijska spojka, zasnovana za optimiziran, velik pretok 2000 l/min (zrak), **NW 7,8**. Kakovostna in robustna hitra spojka z enostranskim zapiranjem. Ventil, primeren za pretok, izjemno visoke vrednosti pretoka, majhen upad tlaka, dolga življenjska doba, velika obratovalna varnost in popolna tesnost.

Delovni tlak: PN 35 barov/temperatura: od -20 °C do +100 °C.

**Material:**

Nikljana medenina, tulka iz kaljenega in ponikljanega jekla.

**Tehnični opis**

Material	medenina
Maksimalni obratovalni tlak	35 bar
Pretok	2000 l/min
Priključni zunanji navoj	3/8 col
Vrsta izdelka	Spojka

