

**HOLEX****Držalo za ER-vpenjalne stročnice oblika E4, VDI 30, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319512 32
GTIN	4062406423063
Razred artikla	32U

**Opis****Uporaba:**

Pretežno za vrtanje in centriranje.

**Standard:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Tehnični opis**

$d_{10}$	50 mm
$l_3$	22 mm
$l_8$	49 mm
$l_9$	62 mm
primerne vpenjalne stročnice	470 E (ER 32)
$d_6$	68 mm
Vpenjalno območje $d_2$	2 - 20 mm
za ER-vpenjalne stročnice	32
Oblika	E

Velikost VDI	VDI 30
Barvna koda VDI-držala	VDI 30
Vrsta izdelka	VDI-držalo za vpenjalne stročnice