

HOLEX**Industrijska spojka Priključek za visokotlačno cev, Notranji Ø cevnega priključka (nazivna vrednost): 13mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080232 13
GTIN	4062406423162
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Industrijska spojka, zasnovana za optimiziran, velik pretok 2000 l/min (zrak), **NW 7,8**. Kakovostna in robustna hitra spojka z enostranskim zapiranjem. Ventil, primeren za pretok, izjemno visoke vrednosti pretoka, majhen upad tlaka, dolga življenjska doba, velika obratovalna varnost in popolna tesnost.

Delovni tlak: PN 35 barov/temperatura: od -20 °C do +100 °C.

Material:

Nikljana medenina, tulka iz kaljenega in ponikljanega jekla.

Tehnični opis

Pretok	2000 l/min
Maksimalni obratovalni tlak	35 bar
Material	medenina
Notranji Ø cevnega priključka (nazivna vrednost)	13 mm
Vrsta izdelka	Spojka

