

FLUKE.

Brezkontaktni preizkuševalnik napetosti, Tip: 1ACII**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473005 1ACII
GTIN	095969290814
Razred artikla	47H

Opis**Izvedba:**

Kompakten preizkuševalnik napetosti za brezkontaktno prepoznavanje vodnikov pod napetostjo.

Funkcija:

IP40: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice, prav tako ni zaščite pred vodo.

Uporaba:

Za preverjanje kablov, vtičnic, priključnih doz itd. Če merilna konica sveti rdeče in se oglasi zvočni signal, je predmet pod napetostjo.

Tehnični opis

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Kategorija prenapetosti	CAT IV / 1000 V
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta IP-zaščite	IP 40
Število vključenih baterij	2
Območje prikazovanja AC	200 - 1000 V
Napajanje	2x 081561 LR3
Vrsta izdelka	preizkuševalnika napetosti

Storitve

Kalibriranje preizkuševalnika napetosti Tip S	027120 S
DAkS-kalibriranje preizkuševalnika napetosti Tip S	027160 S

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
--	------------