

FLUKE.

Brezkontaktni preizkuševalnik napetosti, Tip: LVD2**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473005 LVD2
GTIN	095969369978
Razred artikla	47H

Opis**Izvedba:**

Kompakten preizkuševalnik napetosti za brezkontaktno prepoznavanje vodnikov pod napetostjo. Dodatna osvetlitev merilnega mesta.

Funkcija:

IP40: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice, prav tako ni zaščite pred vodo.

Uporaba:

Za preverjanje kablov, vtičnic, priključnih doz itd. Če merilna konica sveti rdeče in se oglasi zvočni signal, je predmet pod napetostjo.

Tehnični opis

Kategorija prenapetosti	CAT IV/600V
Vrsta IP-zaščite	IP 40
Število vključenih baterij	2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Območje prikazovanja AC	90 - 600 V
Napajanje	Baterijsko napajanje
Napajanje	2x 081561 LR3
Vrsta izdelka	preizkuševalnika napetosti

Storitve

Kalibriranje preizkuševalnika napetosti Tip S

027120 S

DAkS-kalibriranje preizkuševalnika napetosti Tip S

027160 S

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe
LR3

081561 LR3
