

**BENNING****Preizkuševalnik fazne napetosti, Tip: VT2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473282 VT2
GTIN	4014651440555
Razred artikla	47A

**Opis****Izvedba:**

Za hitro in preprosto preverjanje faz na vtičnicah, odcepnih dozah, stikalih in svetilkah. Lokalizacija pretrganih kablov pri izoliranih napeljavah.

**Funkcija:**

IP53: Obstajajo zaščita pred pršenjem vode, do 60° glede na običajni položaj delovanja, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Uporaba:**

Preverjanje faz, preverjanje izoliranih vodnikov glede prekinitve. Dodatno testiranje magnetnega polja na ventilih, stikalih, relejih, črpalkah in tuljavah magnetnega polja.

**Standard:**

**DIN EN 61010-1.**

**Obseg dobave:**

Vklj. z 2 baterijama art. 081561 vel. LR3.

**Tehnični opis**

Kategorija prenapetosti	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Vrsta IP-zaščite	IP 53
Število vključenih baterij	2
Napajanje	Baterijsko napajanje
Napetostno merilno območje AC	12 - 1000 V
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Material ohišja	Umetna masa ABS

Vrsta izdelka

Preizkuševalnik fazne napetosti

---

## Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe  
LR3

081561 LR3