

FLUKE.

**Tokovne merilne klešče, Tip: 365****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473290 365
GTIN	095969559874
Razred artikla	47H

**Opis****Izvedba:**

Tokovne merilne klešče z velikim, dobro čitljivim LCD-prikazovalnikom, ozka in ergonomična izvedba. Dodaten prikazovalnik z osvetljenim ozadjem. Snemljive klešče za lažje merjenje.

**Standard:****EN 61010-1****Obseg dobave:**

Vklj. z merilnimi vodniki in podloženo nosilno torbico. 2 bateriji art. 081561 vel. LR6.

**Tehnični opis**

Pomnilniška funkcija	HOLD
Napajanje	Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij	2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	08156 LR6
Kategorija prenapetosti	CAT III 600 V
Izmenični tok AC	0,1 A – 200 A

Merilni postopek	TRUE RMS (AC)
Osnovna točnost	2 %
Upor	0,1 $\Omega$ – 6 k $\Omega$
Enosmerni tok DC	0,1 A – 200 A
Obseg prikaza	6000
Enosmerna napetost DC	0,1–600 V
maksimalni zev klešč	18 mm
luknjačev z držalom	0,1–600 V
Napajanje	2× 081561 LR6
Standard	EN 61010-1
Kalibriranje	I4
Vrsta izdelka	Tokovne klešče

## Storitve

Kalibriranje tokovnih klešč Tip D	027050 D
DAkS-kalibriranje Tokovne klešče Tip D	027060 D

## Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081561 LR6
--	------------