



## LED ročni stroboskop, Tip: 476



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	471200 476
GTIN	4029547001772
Razred artikla	47B

### Opis

#### Izvedba:

Visoka natančnost nastavljanja in stabilnost z dinamično odzivnim nastavljivim kolescem. Velika svetlobna jakost zaradi energetske optimalnega elektronskega vezja in zmogljive ksenonske bliskovne luči. Spominska funkcija (pri izklopu se shrani zadnja vrednost). Prožilni vhod za sinhronizacijo bliskovnega zaporedja. Priključek za stojalo na ohišju. Čas delovanja akumulatorja najmanj 2 uri.

#### Uporaba:

Merjenje zelo majhnih objektov ali na mestih, ki niso neposredno dostopna – brez prekinitve obratovanja. Optimalno za merjenje števila vrtljajev in kontrolo visokofrekvenčno pomičnih delov.

#### Obseg dobave:

Vklj. s transportnim kovčkom, polnilnikom akumulatorjev s 4 adapterji za posamezne države in vtičem za prožilni signal.

### Tehnični opis

Višina	50 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje

Delovna temperatura	0 - 40 °C
Število vključenih baterij	6
Točnost	0,01 (±1 digit) %
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR6
Širina	65 mm
Merilno območje	30 - 12500 min <sup>-1</sup>
Dolžina	240 mm
Masa	415 g
Kalibriranje	I2
Vrsta izdelka	Stroboskopi

## Storitve

KalibriranjeMerilnik vrtljajev/stroboskop Tip D	027900 D
---	----------

## Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081561 LR6
--	------------