

BENNING**Digitalne tokovne klešče, Oznaka proizvajalca: CM10-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473305 CM10-1
GTIN	4014651446885
Razred artikla	47A

Opis**Izvedba:**

Robustno in ergonomično ohišje iz umetne mase z osvetljenim LC-prikazovalnikom. Varno merjenje enosmernega in izmeničnega toka brez odprtja tokokroga. Zajem merjena vrednost/maksimalna vrednost; relativna meritev.

Uporaba:

Digitalne servisne merilne naprave za široko področje uporabe. Nudijo visoko varnost in več dodatnih funkcij. Za profesionalno uporabo v industriji, servisu in obrti. Merjenje kapacitete, preverjanje diod. Zapisovalnik podatkov, pomnilnik, Bluetooth, aplikacija za merjenje vklopnega toka (INRUSH), nizkopasovni filter (HFR), napetostni senzor, funkcija ZERO.

Standard:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Obseg dobave:

Vklj. z baterijami, merilnimi vodniki, kompaktno zaščitno torbo in navodili za uporabo.

Tehnični opis

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081556 LR6
Frekvenca	0,01 Hz – 10 kHz

Osnovna točnost	1 %
Merilni postopek	TRUE RMS
Kategorija prenapetosti	CAT IV 600 V
Kategorija prenapetosti	CAT IV 600 V
Pomnilniška funkcija	HOLD, MAX / MIN
Enosmerni tok DC	10 mA – 1500 A
Napajanje	Baterijsko napajanje
Upor	0,1 Ω – 600 Ω
akustični preizkus prevodnosti	da
maksimalni zev klešč	42 mm
Enosmerna napetost DC	0,1 mV – 1000 V
luknjačev z držalom	0,1 V – 1000 V
Število vključenih baterij	2
Oznaka proizvajalca	CM10-1
Obseg prikaza	6000
Izmenični tok AC	10 mA – 1500 A
Napajanje	2x 081561 LR6
Kalibriranje	I4
Vrsta izdelka	Tokovne klešče

Storitve

DAkS-kalibriranjeTokovne klešče Tip D	027060 D
KalibriranjeTokovnih klešč Tip D	027050 D

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081561 LR6
--	------------