

Garant GREENPLUS

Sredstva za varovanje vijakov 2GP22, Vsebina: 250ml**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	088060 250
GTIN	4062406422806
Razred artikla	01K

Opis**Izvedba:**

Uporaba sredstev za varovanje vijakov preprečuje neželjeno rahljanje in sproščanje vijčnih zvez. Enokomponentna anaerobna sredstva za varovanje vijakov so primerna za vse vrste in oblike navojev. Vijčne zveze se zatesnijo. Zanesljivo preprečevanje zajedanja.

Tip **2GP22**, manj trdno. Srednja viskoznost. Popolno za vijčne zveze s preprosto demontažo. Za privijanje vijakov s finim navojem.

Uporaba:

Manj trdno – vijčno zvezo je mogoče zlahka sprostiti z običajnim orodjem. **Srednje trdno** – vijčno zvezo je še mogoče sprostiti z običajnim orodjem. **Zelo trdno** – sproščanje je mogoče le s specialnim orodjem ali s segrevanjem (>150 °C).

Napotek:

Material, ki ga želite obdelati, predhodno očistite s čistilom art. 088004 brez oznak.

Tehnični opis

Demontaža	Z običajnim orodjem
Minimalni odlomni moment	5,5 - 11,5 Nm
Primerno za material	kovinski

Funkcionalna trdnost po	3 - 6 h
Primerno za področje uporabe	Sredstva za varovanje vijakov
Primerno za področje uporabe	Sredstvo za tesnenje navoja
Primerno za področje uporabe	Univerzalna uporaba
Razred trdnosti	Manj trdno
Lastnost	Fluorescenčni pod UV-svetlobo
Lastnost	S tesnjenjem
Za velikost navoja M do	M36
Temperatura skladiščenja	5 - 23 °C
Trdnost po	5 - 10 min
Količina polnjenja	250 ml
Dinamična viskoznost	800 - 1500 mPas
Vnetišče	100 °C
Kemična osnova	Metakrilat
Obstojnost od datuma proizvodnje	24 mesec
Oblika	tekoče
Temperaturno območje uporabe	-55 - 180 °C
Gostota	1,08 g/cm ³
Za vrsto navoja	Fini navoj
Barva	vijolična
Trajnost	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Vrsta izdelka	Sredstva za varovanje vijakov