

Garant**Sredstva za varovanje vijakov 2GP70, Vsebina: 50ml****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	088062 50
GTIN	4062406423438
Razred artikla	01K

Opis**Izvedba:**

Uporaba sredstev za varovanje vijakov preprečuje neželjeno rahljanje in sproščanje vijčnih zvez. Enokomponentna anaerobna sredstva za varovanje vijakov so primerna za vse vrste in oblike navojev. Vijčne zveze se zatesnijo. Zanesljivo preprečevanje zajedanja.

Tip **2GP70**, zelo trdno. Za pritrditev sprežnikov, krogličnih in valjčnih ležajev, ki jih običajno ni več mogoče sprostiti. Za močno obremenjene vijčne zveze.

Uporaba:

Manj trdno – vijčno zvezo je mogoče zlahka sprostiti z običajnim orodjem. **Srednje trdno** – vijčno zvezo je še mogoče sprostiti z običajnim orodjem. **Zelo trdno** – sproščanje je mogoče le s specialnim orodjem ali s segrevanjem (>150 °C).

Napotek:

Material, ki ga želite obdelati, predhodno očistite s čistilom art. 088004 brez oznak.

Tehnični opis

Kemična osnova	Metakrilat
Gostota	1,09 g/cm ³

Primerno za področje uporabe	Univerzalna uporaba
Primerno za področje uporabe	Sredstvo za tesnenje navoja
Primerno za področje uporabe	Sredstva za varovanje vijakov
Demontaža	za velike obremenitve
Količina polnjenja	50 ml
Funkcionalna trdnost po	3 - 6 h
Oblika	tekoče
Obstočnost od datuma proizvodnje	24 mesec
Lastnost	Fluorescenčni pod UV-svetlobo
Lastnost	S tesnjenjem
Lastnost	Tolerantnost na olje
Temperaturno območje uporabe	-55 - 180 °C
Dinamična viskoznost	300 - 900 mPas
Razred trdnosti	Zelo trdno
Temperatura skladiščenja	5 - 23 °C
Vnetišče	100 °C
Minimalni odlomni moment	35 - 45 Nm
Barva	zelena
Za velikost navoja M do	M20
Trdnost po	5 - 15 min
Primerno za material	kovinski
Trajnost	GARANT GreenPlus
Serijska	GreenPlus
Vrsta izdelka	Sredstva za varovanje vijakov