

Garant GREENPLUS

Sredstva za varovanje vijakov 2GP43, Vsebina: 250ml**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	088061 250
GTIN	4062406423421
Razred artikla	01K

Opis**Izvedba:**

Uporaba sredstev za varovanje vijakov preprečuje neželjeno rahljanje in sproščanje vijčnih zvez. Enokomponentna anaerobna sredstva za varovanje vijakov so primerna za vse vrste in oblike navojev. Vijčne zveze se zatesnijo. Zanesljivo preprečevanje zajedanja.

Tip **2GP43**, srednje trdno. Zatesni in zapre številne vrste vijčnih zvez. Visoka odpornost na vibracije. Hitro strjevanje pri velikem številu železnih kovin. Povečana združljivost z olji.

Uporaba:

Manj trdno – vijčno zvezo je mogoče zlahka sprostiti z običajnim orodjem. **Srednje trdno** – vijčno zvezo je še mogoče sprostiti z običajnim orodjem. **Zelo trdno** – sproščanje je mogoče le s specialnim orodjem ali s segrevanjem (>150 °C).

Napotek:

Material, ki ga želite obdelati, predhodno očistite s čistilom art. 088004 brez oznak.

Tehnični opis

Dinamična viskoznost	1500 - 4000 mPas
Količina polnjenja	250 ml
Minimalni odlomni moment	15 - 25 Nm

Demontaža	Z običajnim orodjem
Za velikost navoja M do	M36
Razred trdnosti	Srednje trdno
Vnetišče	100 °C
Trdnost po	5 - 15 min
Funkcionalna trdnost po	3 - 6 h
Kemična osnova	Metakrilat
Gostota	1,08 g/cm ³
Lastnost	S tesnjenjem
Lastnost	Fluorescenčni pod UV-svetlobo
Lastnost	Odpornost proti vibracijam
Obstojnost od datuma proizvodnje	24 mesec
Primerno za material	kovinski
Temperaturno območje uporabe	-55 - 180 °C
Temperatura skladiščenja	5 - 23 °C
Primerno za področje uporabe	Sredstvo za tesnenje navoja
Primerno za področje uporabe	Oljnate površine
Primerno za področje uporabe	Univerzalna uporaba
Barva	modra
Oblika	tekoče
Trajnost	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Vrsta izdelka	Sredstva za varovanje vijakov