

Garant**Sredstva za varovanje vijakov 2GP90, Vsebina: 250ml****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	088063 250
GTIN	4062406423469
Razred artikla	01K

Opis**Izvedba:**

Uporaba sredstev za varovanje vijakov preprečuje neželeno rahljanje in sproščanje vijčnih zvez. Enokomponentna anaerobna sredstva za varovanje vijakov so primerna za vse vrste in oblike navojev. Vijačne zveze se zatesnijo. Zanesljivo preprečevanje zajedanja.

Tip **2GP90**, srednje trdno. Zanesljiva zatesnitev litih ohišij in zvarov. Tudi za naknadno privijanje in pritrdjevanje majhnih vijakov in cilindričnih delov.

Uporaba:

Manj trdno – vijačno zvezo je mogoče zlahka sprostiti z običajnim orodjem. **Srednje trdno** – vijačno zvezo je še mogoče sprostiti z običajnim orodjem. **Zelo trdno** – sproščanje je mogoče le s specialnim orodjem ali s segrevanjem (>150 °C).

Napotek:

Material, ki ga želite obdelati, predhodno očistite s čistilom art. 088004 brez oznak.

Tehnični opis

Minimalni odlomni moment	10 - 15 Nm
Vnetišče	100 °C

Temperaturno območje uporabe	-55 - 180 °C
Funkcionalna trdnost po	5 - 8 h
Kemična osnova	Metakrilat
Temperatura skladiščenja	5 - 23 °C
Trdnost po	40 - 60 min
Primerno za področje uporabe	Univerzalna uporaba
Primerno za področje uporabe	Sredstva za varovanje vijakov
Primerno za področje uporabe	Sredstvo za tesnenje navoja
Primerno za področje uporabe	Predhodno montirane vijačne zveze
Lastnost	S tesnjenjem
Lastnost	Fluorescenčni pod UV-svetlobo
Razred trdnosti	Srednje trdno
Oblika	tekoče
Dinamična viskoznost	10 - 20 mPas
Za velikost navoja M do	M6
Barva	zelena
Količina polnjenja	250 ml
Gostota	1,08 g/cm ³
Obstojnost od datuma proizvodnje	24 mesec
Primerno za material	kovinski
Trajnost	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Vrsta izdelka	Sredstva za varovanje vijakov