

Garant GREENPLUS

Sredstva za tesnjenje navojev 5GP42, Vsebina: 250ml**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	088064 250
GTIN	4062406423483
Razred artikla	01K

Opis**Izvedba:**

Sredstva za tesnjenje navoja preprečujejo uhajanje plinastih in tekočih medijev. Sredstva za tesnjenje navoja se največkrat uporabljajo za zatesnitev koničnih kovinskih navojev in priključkov.

Tip **5GP42**. Tesnilno sredstvo za obdelovance z navoji v hidravličnih ali pnevmatskih sistemih oz. priključnih delih. Učinkovita zaščita pred oljem, vodo, ogljikovodiki in kemičnimi izdelki.

Napotek:

Material, ki ga želite obdelati, predhodno očistite s čistilom art. 088004 brez oznak.

Tehnični opis

Gostota	1,08 g/cm ³
Minimalni odlomni moment	15 - 25 Nm
Temperaturno območje uporabe	-55 - 180 °C
Kemična osnova	Metakrilat ester
Trdnost po	10 - 20 min
Razred trdnosti	Srednje trdno

Vnetišče	100 °C
Lastnost	Fluorescenčni pod UV-svetlobo
Dinamična viskoznost	400 - 800 mPas
Količina polnjenja	250 ml
Za colsko velikost navoja	3/4 col
Temperatura skladiščenja	5 - 23 °C
Barva	rjava
Oblika	tekoče
Demontaža	Z običajnim orodjem
Maksimalna velikost reže	0,15 mm
Obstojnost od datuma proizvodnje	24 mesec
Za velikost navoja M do	M26
Funkcionalna trdnost po	3 - 6 h
Primerno za material	kovinski
Trajnost	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Vrsta izdelka	Tesnilno sredstvo