

Garant GREENPLUS

**Sredstva za tesnjenje navojev 5GP42, Vsebina: 50ml****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	088064 50
GTIN	4062406423476
Razred artikla	01K

**Opis****Izvedba:**

Sredstva za tesnjenje navoja preprečujejo uhajanje plinastih in tekočih medijev. Sredstva za tesnjenje navoja se največkrat uporabljajo za zatesnitev koničnih kovinskih navojev in priključkov.

Tip **5GP42**. Tesnilno sredstvo za obdelovance z navoji v hidravličnih ali pnevmatskih sistemih oz. priključnih delih. Učinkovita zaščita pred oljem, vodo, ogljikovodiki in kemičnimi izdelki.

**Napotek:**

Material, ki ga želite obdelati, predhodno očistite s čistilom art. 088004 brez oznak.

**Tehnični opis**

Količina polnjenja	50 ml
Oblika	tekoče
Za colsko velikost navoja	3/4 col
Barva	rjava
Maksimalna velikost reže	0,15 mm
Demontaža	Z običajnim orodjem

Vnetišče	100 °C
Gostota	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Temperaturno območje uporabe	-55 - 180 °C
Dinamična viskoznost	400 - 800 mPas
Razred trdnosti	Srednje trdno
Minimalni odlomni moment	15 - 25 Nm
Kemična osnova	Metakrilat ester
Za velikost navoja M do	M26
Trdnost po	10 - 20 min
Primerno za material	kovinski
Obstočnost od datuma proizvodnje	24 mesec
Temperatura skladiščenja	5 - 23 °C
Funkcionalna trdnost po	3 - 6 h
Lastnost	Fluorescenčni pod UV-svetlobo
Trajnost	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Vrsta izdelka	Tesnilno sredstvo