

Garant GREENPLUS

Sredstvo za tesnjenje površin 5GP74, Vsebina: 50ml**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	088067 50
GTIN	4062406423537
Razred artikla	01K

Opis**Izvedba:**

Tesnilno sredstvo, ki se strdi med tesno prilegajočimi se kovinskimi površinami brez zraka. Tip **5GP74**. Za zatesnitev prirobnic in površin. Hitro sušeča, rahlo prožna tesnilna prevleka.

Napotek:

Material, ki ga želite obdelati, predhodno očistite s čistilom art. 088004 brez oznak.

Tehnični opis

Razred trdnosti	Srednje trdno
Kemična osnova	Anaerobni metakrilat
Oblika	tekoče
Temperaturno območje uporabe	-55 - 180 °C
Temperatura skladiščenja	5 - 23 °C
Demontaža	Z običajnim orodjem
Primerno za področje uporabe	Površinsko tesnjenje
Primerno za področje uporabe	Povezava s prirobnico

Barva	oranžna
Gostota	1,09 g/cm ³
Maksimalna velikost reže	0,25 mm
Funkcionalna trdnost po	3 - 6 h
Primerno za material	kovinski
Trdnost po	5 - 20 min
Vnetišče	100 °C
Dinamična viskoznost	23000 - 35000 mPas
Lastnost	Fluorescenčni pod UV-svetlobo
Lastnost	Vodoodpornost
Obstojnost od datuma proizvodnje	24 mesec
Minimalni odlomni moment	10 - 20 Nm
Količina polnjenja	50 ml
Trajnost	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Vrsta izdelka	Tesnilno sredstvo