

Garant GREENPLUS

Sredstva za tesnjenje navojev 5GP11, Vsebina: 50ml**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	088065 50
GTIN	4062406423490
Razred artikla	01K

Opis**Izvedba:**

Sredstva za tesnjenje navoja preprečujejo uhajanje plinastih in tekočih medijev. Sredstva za tesnjenje navoja se največkrat uporabljajo za zatesnitev koničnih kovinskih navojev in priključkov.

Tip **5GP11**. Zatesni pred vodo, stisnjanim zrakom, plini, bencinom, LPG in kemičnimi izdelki. Tikotropno. Polnilo PTFE omogoča preprosto demontažo. Zlasti za zatesnitev koničnih/cilindričnih cevnih vijačnih zvez. Ko se strdi, nastane elastična prevleka.

Napotek:

Material, ki ga želite obdelati, predhodno očistite s čistilom art. 088004 brez oznak.

Tehnični opis

Primerno za področje uporabe	Vijačne zveze
Primerno za področje uporabe	Cevni navoj
Primerno za področje uporabe	Cevno tesnilo
Temperatura skladiščenja	5 - 23 °C
Vnetišče	100 °C

Za colsko velikost navoja	3 col
Demontaža	Z običajnim orodjem
Trdnost po	15 - 20 min
Gostota	1,09 g/cm ³
Obstojnost od datuma proizvodnje	24 mesec
Za velikost navoja M do	M80
Temperaturno območje uporabe	-55 - 180 °C
Kemična osnova	Metakrilat ester
Primerno za material	kovinski
Minimalni odlomni moment	5 - 15 Nm
Količina polnjenja	50 ml
Dinamična viskoznost	15000 - 25000 mPas
Oblika	tekoče
Barva	bela
Funkcionalna trdnost po	1 - 3 h
Razred trdnosti	Manj trdno
Trajnost	GARANT GreenPlus
Serijska	GreenPlus
Vrsta izdelka	Tesnilno sredstvo