

Garant GREENPLUS

Sredstva za tesnjenje navojev 5GP77, Vsebina: 250ml**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	088066 250
GTIN	4062406423520
Razred artikla	01K

Opis**Izvedba:**

Sredstva za tesnjenje navoja preprečujejo uhajanje plinastih in tekočih medijev. Sredstva za tesnjenje navoja se največkrat uporabljajo za zatesnitev koničnih kovinskih navojev in priključkov.

Tip **5GP77**. Zatesni konične/cilindrične spoje cevnih navojev do R3 cole, npr. sisteme plinovodov. Odporno na vročino.

Napotek:

Material, ki ga želite obdelati, predhodno očistite s čistilom art. 088004 brez oznak.

Tehnični opis

Barva	rumena
Vnetišče	100 °C
Primerno za področje uporabe	Cevno tesnilo
Primerno za področje uporabe	Cevni navoj
Razred trdnosti	Zelo trdno
Minimalni odlomni moment	20 - 30 Nm

Temperaturno območje uporabe	-55 - 180 °C
Obstojnost od datuma proizvodnje	24 mesec
Maksimalna velikost reže	0,35 mm
Za colsko velikost navoja	3 col
Dinamična viskoznost	20000 - 40000 mPas
Količina polnjenja	250 ml
Kemična osnova	Metakrilat ester
Primerno za material	kovinski
Lastnost	Fluorescenčni pod UV-svetlobo
Lastnost	Brez oznak
Demontaža	Z običajnim orodjem
Oblika	tekoče
Funkcionalna trdnost po	3 - 6 h
Temperatura skladiščenja	5 - 23 °C
Trdnost po	5 - 15 min
Gostota	1,09 g/cm ³
Za velikost navoja M do	M80
Trajnost	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Vrsta izdelka	Tesnilno sredstvo