

Garant GREENPLUS

Sredstvo za tesnjenje površin 5GP73, Vsebina: 250ml**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	088068 250
GTIN	4062406423568
Razred artikla	01K

Opis**Izvedba:**

Tesnilno sredstvo, ki se strdi med tesno prilegajočimi se kovinskimi površinami brez zraka. Tip **5GP73**. Srednje trdno tiksotropno površinsko tesnilo za zatesnitev kovinskih navojnih delov. Zatesnitev pokrovov, prirobnic in površin. Hitro sušeča, rahlo prožna tesnilna prevleka.

Napitek:

Material, ki ga želite obdelati, predhodno očistite s čistilom art. 088004 brez oznak.

Tehnični opis

Kemična osnova	Anaerobni metakrilat
Lastnost	Vodoodpornost
Lastnost	oljeodporna
Lastnost	Fluorescenčni pod UV-svetlobo
Barva	zelena
Gostota	1,11 g/cm ³
Minimalni odlomni moment	10 - 20 Nm

Dinamična viskoznost	35000 - 60000 mPas
Primerno za material	kovinski
Trdnost po	5 - 15 min
Maksimalna velikost reže	0,2 mm
Razred trdnosti	Srednje trdno
Temperatura skladiščenja	5 - 23 °C
Oblika	tekoče
Vnetišče	100 °C
Primerno za področje uporabe	Povezava s prirobnico
Primerno za področje uporabe	Površinsko tesnenje
Funkcionalna trdnost po	3 - 6 h
Temperaturno območje uporabe	-55 - 180 °C
Obstojnost od datuma proizvodnje	24 mesec
Količina polnjenja	250 ml
Trajnost	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Vrsta izdelka	Tesnilno sredstvo