

Garant GREENPLUS

**Spajanje 6GP38, Vsebina: 250ml****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	088069 250
GTIN	4062406423582
Razred artikla	01K

**Opis****Izvedba:**

Pri spajanju pride do trdne medsebojne povezave dveh ali več delov. Pri uporabi lepila se za trdno povezavo uporabi celotna površina za spajanje. Omogočijo se velik prenos sile in dinamične obremenitve (velika strižna trdnost).

Tip **6GP38**. Hitro sušeci univerzalni izdelek z največjo mogočo trdnostjo za statične strižne in dinamične obremenitve. Za pritrditev zobnikov, jermenic in povezav gredi in rotorja pri elektromotorjih.

**Napotek:**

Material, ki ga želite obdelati, predhodno očistite s čistilom art. 088004 brez oznak.

**Tehnični opis**

Dinamična viskoznost	3000 - 6000 mPas
Minimalni odlomni moment	40 Nm
Obstojnost od datuma proizvodnje	24 mesec
Količina polnjenja	250 ml
Funkcionalna trdnost po	1 - 3 h

Vnetišče	100 °C
Maksimalna velikost reže	0,25 mm
Primerno za material	kovinski
Barva	zelena
Temperatura skladiščenja	5 - 23 °C
Primerno za področje uporabe	Spajanje
Primerno za področje uporabe	Sredstvo za tesnenje navoja
Kemična osnova	Metakrilat
Trdnost po	5 - 15 min
Temperaturno območje uporabe	-55 - 180 °C
Za velikost navoja M do	M36
Oblika	tekoče
Razred trdnosti	Zelo trdno
Gostota	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Lastnost	Hitro sušenje
Lastnost	Fluorescenčni pod UV-svetlobo
Trajnost	GARANT GreenPlus
Serijska	GreenPlus
Vrsta izdelka	Sredstvo za spajanje