

Garant GREENPLUS

Spajanje 6GP48, Vsebina: 250ml**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	088070 250
GTIN	4062406423605
Razred artikla	01K

Opis**Izvedba:**

Pri spajanju pride do trdne medsebojne povezave dveh ali več delov. Pri uporabi lepila se za trdno povezavo uporabi celotna površina za spajanje. Omogočijo se velik prenos sile in dinamične obremenitve (velika strižna trdnost).

Tip **6GP48**. Hitro sušeci izdelek, odporen na vročino, za pritrnitev cilindričnih spojev. Za pritrnitev valjčnih tekalnih puš v blokih motorja. Primerno tudi za pritrnitev ležajev v grelnih pečeh.

Napotek:

Material, ki ga želite obdelati, predhodno očistite s čistilom art. 088004 brez oznak.

Tehnični opis

Vnetišče	100 °C
Kemična osnova	Metakrilat
Primerno za področje uporabe	Sredstvo za tesnenje navoja
Primerno za področje uporabe	Spajanje
Gostota	1,1 g/cm ³

Obstojnost od datuma proizvodnje	24 mesec
Trdnost po	5 - 15 min
Za velikost navoja M do	M20
Dinamična viskoznost	400 - 700 mPas
Temperatura skladiščenja	5 - 23 °C
Razred trdnosti	Zelo trdno
Barva	zelena
Primerno za material	kovinski
Oblika	tekoče
Maksimalna velikost reže	0,2 mm
Temperaturno območje uporabe	-55 - 180 °C
Funkcionalna trdnost po	3 - 6 h
Minimalni odlomni moment	40 Nm
Lastnost	Hitro sušenje
Lastnost	Fluorescenčni pod UV-svetlobo
Količina polnjenja	250 ml
Trajnost	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Vrsta izdelka	Sredstvo za spajanje