

Garant GREENPLUS

Spajanje 6GP48, Vsebina: 50ml**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	088070 50
GTIN	4062406423599
Razred artikla	01K

Opis**Izvedba:**

Pri spajanju pride do trdne medsebojne povezave dveh ali več delov. Pri uporabi lepila se za trdno povezavo uporabi celotna površina za spajanje. Omogočijo se velik prenos sile in dinamične obremenitve (velika strižna trdnost).

Tip **6GP48**. Hitro sušeci izdelek, odporen na vročino, za pritrnitev cilindričnih spojev. Za pritrnitev valjčnih tekalnih puš v blokih motorja. Primerno tudi za pritrnitev ležajev v grelnih pečeh.

Napotek:

Material, ki ga želite obdelati, predhodno očistite s čistilom art. 088004 brez oznak.

Tehnični opis

Dinamična viskoznost	400 - 700 mPas
Primerno za področje uporabe	Sredstvo za tesnenje navoja
Primerno za področje uporabe	Spajanje
Vnetišče	100 °C
Temperatura skladiščenja	5 - 23 °C

Barva	zelena
Maksimalna velikost reže	0,2 mm
Oblika	tekoče
Gostota	1,1 g/cm ³
Funkcionalna trdnost po	3 - 6 h
Količina polnjenja	50 ml
Razred trdnosti	Zelo trdno
Trdnost po	5 - 15 min
Obstočnost od datuma proizvodnje	24 mesec
Minimalni odlomni moment	40 Nm
Primerno za material	kovinski
Za velikost navoja M do	M20
Lastnost	Hitro sušenje
Lastnost	Fluorescenčni pod UV-svetlobo
Temperaturno območje uporabe	-55 - 180 °C
Kemična osnova	Metakrilat
Trajnost	GARANT GreenPlus
Serijska	GreenPlus
Vrsta izdelka	Sredstvo za spajanje