

Garant GREENPLUS

**Spajanje 6GP38, Vsebina: 50ml****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	088069 50
GTIN	4062406423575
Razred artikla	01K

**Opis****Izvedba:**

Pri spajanju pride do trdne medsebojne povezave dveh ali več delov. Pri uporabi lepila se za trdno povezavo uporabi celotna površina za spajanje. Omogočijo se velik prenos sile in dinamične obremenitve (velika strižna trdnost).

Tip **6GP38**. Hitro sušeci univerzalni izdelek z največjo mogočo trdnostjo za statične strižne in dinamične obremenitve. Za pritrditev zobnikov, jermenic in povezav gredi in rotorja pri elektromotorjih.

**Napotek:**

Material, ki ga želite obdelati, predhodno očistite s čistilom art. 088004 brez oznak.

**Tehnični opis**

Primerno za material	kovinski
Maksimalna velikost reže	0,25 mm
Oblika	tekoče
Vnetišče	100 °C
Trdnost po	5 - 15 min

Funkcionalna trdnost po	1 - 3 h
Obstojnost od datuma proizvodnje	24 mesec
Temperaturno območje uporabe	-55 - 180 °C
Količina polnjenja	50 ml
Za velikost navoja M do	M36
Lastnost	Fluorescenčni pod UV-svetlobo
Lastnost	Hitro sušenje
Barva	zelena
Razred trdnosti	Zelo trdno
Gostota	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Kemična osnova	Metakrilat
Primerno za področje uporabe	Spajanje
Primerno za področje uporabe	Sredstvo za tesnenje navoja
Dinamična viskoznost	3000 - 6000 mPas
Minimalni odlomni moment	40 Nm
Temperatura skladiščenja	5 - 23 °C
Trajnost	GARANT GreenPlus
Serijska	GreenPlus
Vrsta izdelka	Sredstvo za spajanje