

Garant GREENPLUS

Spajanje 6GP60, Vsebina: 250ml**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	088071 250
GTIN	4062406423629
Razred artikla	01K

Opis**Izvedba:**

Pri spajanju pride do trdne medsebojne povezave dveh ali več delov. Pri uporabi lepila se za trdno povezavo uporabi celotna površina za spajanje. Omogočijo se velik prenos sile in dinamične obremenitve (velika strižna trdnost).

Tip **6GP60**. Za popravilo obrabljenih površin in obnovo pravilnih ujemov. Primerno za velike reže. Možnost obdelave strjenega izdelka z vrtanjem, rezkanjem ali brušenjem.

Napotek:

Material, ki ga želite obdelati, predhodno očistite s čistilom art. 088004 brez oznak.

Tehnični opis

Barva	srebrna
Kemična osnova	Metakrilat
Količina polnjenja	250 ml
Funkcionalna trdnost po	3 - 6 h
Razred trdnosti	Zelo trdno
Minimalni odlomni moment	18 Nm

Dinamična viskoznost	200000 - 600000 mPas
Gostota	1,13 g/cm ³
Trdnost po	5 - 15 min
Obstočnost od datuma proizvodnje	24 mesec
Temperaturno območje uporabe	-55 - 180 °C
Temperatura skladiščenja	5 - 23 °C
Vnetišče	100 °C
Primerno za področje uporabe	Popravilo
Primerno za področje uporabe	Spajanje
Oblika	pastozno
Za velikost navoja M do	M20
Maksimalna velikost reže	0,3 mm
Lastnost	Mehanska odpornost
Lastnost	Fluorescenčni pod UV-svetlobo
Primerno za material	kovinski
Trajnost	GARANT GreenPlus
Serijska	GreenPlus
Vrsta izdelka	Sredstvo za spajanje