

Garant GREENPLUS

**Spajanje 6GP60, Vsebina: 50ml****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 088071 50     |
| GTIN                  | 4062406423612 |
| Razred artikla        | 01K           |

**Opis****Izvedba:**

Pri spajanju pride do trdne medsebojne povezave dveh ali več delov. Pri uporabi lepila se za trdno povezavo uporabi celotna površina za spajanje. Omogočijo se velik prenos sile in dinamične obremenitve (velika strižna trdnost).

Tip **6GP60**. Za popravilo obrabljenih površin in obnovo pravilnih ujemov. Primerno za velike reže. Možnost obdelave strjenega izdelka z vrtanjem, rezkanjem ali brušenjem.

**Napotek:**

Material, ki ga želite obdelati, predhodno očistite s čistilom art. 088004 brez oznak.

**Tehnični opis**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Kemična osnova                   | Metakrilat             |
| Funkcionalna trdnost po          | 3 - 6 h                |
| Obstojnost od datuma proizvodnje | 24 mesec               |
| Dinamična viskoznost             | 200000 - 600000 mPas   |
| Gostota                          | 1,13 g/cm <sup>3</sup> |
| Oblika                           | pastozno               |

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Lastnost                     | Mehanska odpornost            |
| Lastnost                     | Fluorescenčni pod UV-svetlobo |
| Primerno za material         | kovinski                      |
| Trdnost po                   | 5 - 15 min                    |
| Primerno za področje uporabe | Popravilo                     |
| Primerno za področje uporabe | Spajanje                      |
| Za velikost navoja M do      | M20                           |
| Količina polnjenja           | 50 ml                         |
| Vnetišče                     | 100 °C                        |
| Temperaturno območje uporabe | -55 - 180 °C                  |
| Maksimalna velikost reže     | 0,3 mm                        |
| Razred trdnosti              | Zelo trdno                    |
| Barva                        | srebrna                       |
| Temperatura skladiščenja     | 5 - 23 °C                     |
| Minimalni odlomni moment     | 18 Nm                         |
| Trajnost                     | GARANT GreenPlus              |
| Serijska                     | GreenPlus                     |
| Vrsta izdelka                | Sredstvo za spajanje          |