

**LED-površinska svetilka, Poraba moči: 48W****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081274 48
GTIN	5708997354537
Razred artikla	08C

**Opis****Izvedba:**

Izvedba za osvetlitev brez sence in bleščanja z velikim sipanjem svetlobe. Z integriranim ročajem in nogo za neposredno montažo gradbenega reflektorja. Dve šuko vtičnici omogočata hitro in preprosto priključitev električnih orodij brez uporabe dodatnega kabla.

**Funkcija:**

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Primerno za:**

Trinožno stojalo art. 081252 vel. 1,35–3.

**Tehnični opis**

Nazivna napetost	100 - 240 V
Masa	3430 g
Celotna višina	310 mm
Nastavljiv kot svetlobnega žarka	100 stopinj

Dolžina priključnega kabla	5 m
Poraba moči	48 W
Celotna dolžina	318 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Celotna širina	117 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Svetlobni tok	6000 lm
Vrsta izdelka	Površinske svetilke