

Garant**Podložna ploščica eco, Tip: 25/20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	317903 25/20
GTIN	4062406423711
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Podložna ploščica iz poboljšane jekla, kaljena. Višina ploščice $\pm 0,05$ mm za izjemno natančno montažo držala za zunanje struženje. S stransko oznako dovajanja hladilnega sredstva.

Uporaba:

Za uporabo držal za zunanje struženje eco z mero držala 20 mm, tudi vpenjala VDI40 oz. VDI50.

Tehnični opis

Širina	22 mm
Višina	5 mm
Dolžina	85 mm
Vrsta izdelka	Podložna ploščica