

**Akumulatorska LED-palična svetilka, Celotna dolžina: 240mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081571 240
GTIN	5708997356104
Razred artikla	08C

Opis**Izvedba:**

Zložljiva svetilka 3 v 1 v izredno ozki in kompaktni izvedbi. Omogoča pregledovanje in osvetlitev na težko dostopnih in ozkih mestih. Popolnoma zložena na žepno velikost deluje svetilka kot običajna ročna svetilka. Dodatna točkovna osvetlitev in dve stopnji svetilnosti (50 ali 100 %). Močan vgrajen magnet in kavelj.

Funkcija:

IP30: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing > 2,5$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice, prav tako ni zaščite pred vodo.

Obseg dobave:

Brez omrežnega napajalnika. Polnilni kabel je v obsegu dobave.

Tehnični opis

Celotna dolžina	240 mm
Čas obratovanja	2,5 h
Vrsta IP-zaščite	IP 30
Vrsta akumulatorja	Li-ionski

Sijalke	LED modul
Čas delovanja v 2. stopnji	5 h
Svetlobni tok, stopnja 2	100 lm
Število vključenih akumulatorjev	1
Masa	100 g
Napajanje	Akumulatorska
Svetlobni tok	200 lm
Vrsta izdelka	Žepna svetilka