



Pnevmatski vijačnik z ragljo, Tip: 9427



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079122 9427
GTIN	015451652111
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Vsi tehnični podatki se nanašajo na pretočni tlak **6,3 barov** in podani notranji Ø cevi. Pnevmatski mini vijačnik z ragljo z dolžino 130 mm. Tipka za hitro menjavo nasadnih ključev.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	270 min ⁻¹
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Maksimalne vibracije v skladu z EN	5 m/s ²
Največja poraba stisnjenega zraka	336 l/min
Območje vrtilnega momenta	7 - 35 Nm
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	10 mm
Mere vpenjala za orodja	3/8 col
Oznaka proizvajalca	9427

Masa	0,5 kg
Priključni navoj	BSP
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M8
Dolžina	130 mm
Delovni hrup	93 dB(A)
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)