

Garant

Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E-PM oblika C 6HX, TiN, M: M12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	139178 M12
GTIN	4045197509161
Razred artikla	11H

Opis

Izvedba:

DIN 2174 (\approx DIN 371 \leq M10; \approx DIN 376 \geq M12). Z mazalnimi utori; optimalen učinek mazanja tudi pri globokih navojih.

Tolerančni razred: ISO 2X/6HX.

Inovativna oblika poligona omogoča široko področje uporabe. **Večfunkcijska struktura plasti** dosega **maksimalno življenjsko dobo** tudi pri zelo trdih materialih.

Kakovost: ISO 2X 6HX

Korak navoja: 1,75 mm

Celotna dolžina L: 110 mm

Ø držala D_s: 9 mm

4-kotno držalo □: 7 mm

Ø osnovne izvrtine z orientacijsko vrednostjo: 11,2 mm

Tehnični opis

Korak navoja	1,75 mm
Število vpenjalnih utorov	5
Ø navoja	12 mm
Število rezil Z	5
Ø držala D _s	9 mm
4-kotno držalo □	7 mm
Celotna dolžina L	110 mm

Ø osnovne izvrtine z orientacijsko vrednostjo	11,2 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Globine navoja	36 mm
Velikost navoja	M12
Prevleka	TiN
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS E PM
Standard	DIN 2174
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Oblikovalci navoja