

Ploščati prijemalni magnet z notranjim navojem, Ferit, Ø: 80mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085915 80
GTIN	2050000965319
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

- Oklopljeno ploščato prijemalo iz trdega ferita z navojno pušo.
- Pocinkana površina.
- Temperaturna obstojnost do maksimalno 120 °C.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, namestitev z vijakno pritrditvijo.

Napotek:

Kavlje za privijačenje z zunanjim navojem najdete pod art. 085921.

Tehnični opis

Višina	18 mm
Maksimalna temperaturna odpornost	120 °C
Puša z navojem	da
Nazivna sila držanja	600 N
Masa	520 g
Ø	80 mm
Površina materiala	pocinkano
Navoj	M10 mm
Višina z navojem	34 mm

Material magnetnega jedra

Ferit

Vrsta izdelka

Ploščati prijemalni magnet