

**Hitra spojka Z zunanjim navojem, Priključni zunanji navoj: 1/4col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080170 1/4
GTIN	4062406519377
Razred artikla	02A

**Opis****Izvedba:**

Hitre spojke NW 7,2. Pretočna zmogljivost 1000 l/min (zrak). Material medenina (svetla). Delovni tlak: PN 35 barov/temperatura: od -20 °C do +100 °C.

**Tehnični opis**

Pretok	1000 l/min
Maksimalni obratovalni tlak	35 bar
Priključni zunanji navoj	1/4 col
Vrsta izdelka	Spojka