

**Garant**

## Nakrčevalna vpenjalna glava Oblika ADB, BT 50 A = 160, Vpenjalni Ø D1: 8mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	303461 8
GTIN	4062406520151
Razred artikla	31A

### Opis

#### Izvedba:

- Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3–5 za karbidno trdino, od vel. 6 za HSS in karbidno trdino.

#### Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

#### Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

#### Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410–302417, naprave za nakrčevanje art. 354210–354400.

### Tehnični opis

Previsna dolžina A	160 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Zunanji Ø D	27 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Trn za rezkarje	BT 50 A = 160
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339

Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

## Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Vpenjalni ključ za pritezne čep ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm	354240 6-12
Pritezni čepOblika B za strmi konus 50	308640 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Hladilni adapter, dolgi4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm	354236 6-9
Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za SK za konusno SK-držalo 50	354225 50
Hladilni adapter, kratki4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm	354235 6-9

Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50	308605 50
Podstavna omara	354290
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Pritezni čepForm A za strmi konus 50	308600 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50