


**HOLEX****Sinhronizacijska ER-glava za vrezovanje navoja, HSK-A 63, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	338195 16
GTIN	4062406511081
Razred artikla	32P

**Opis****Izvedba:**

- Z minimalno izenačitvijo dolžine (MLA), čez dušilni element.
- Notranje dovajanje hladilnega sredstva do 50 barov.
- Podaljšanje življenjske dobe navojnega svedra/oblikovalca navoja.

**Uporaba:**

- Na obdelovalnih centrih s sinhronim vretenom.
- Za izenačitev razlike koraka navojnega svedra/sinhronega vretena.
- Za izenačitev toleranc koraka navojnih svedrov.

**Dodatni pribor:**

ER-vpenjalne stročnice za vrtanje navoja art. 309399 in 309447.

Cev za dovajanje hladilnega sredstva za HSK, art. 309880.

**Napotek:**

Ne razmastite sinhrono glava za vrezovanje navoja.

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	110 mm
Območje rezanja navoja	M4 – M12
Izravnava dolžine na tlak	0,5 mm
Notranji $\varnothing D_1$	28 mm
Zunanji $\varnothing D$	34 mm

Izravnava dolžine na vlek	0,5 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
z notranjim hlajenjem	da, z največ 50 bari
Oblika	A
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja