

HOLEX

Sinhronizacijska ER-glava za vrezovanje navoja, SK 40, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	338190 16
GTIN	4062406511067
Razred artikla	32P

Opis

Izvedba:

- Z minimalno izenačitvijo dolžine (MLA), čez dušilni element.
- Notranje dovajanje hladilnega sredstva do 50 barov.
- Podaljšanje življenjske dobe navojnega svedra/oblikovalca navoja.

Uporaba:

- Na obdelovalnih centrih s sinhronim vretenom.
- Za izenačitev razlike koraka navojnega svedra/sinhronnega vretena.
- Za izenačitev toleranc koraka navojnih svedrov.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice za vrtanje navoja art. 309399 in 309447.

Pritezni čep art. 308600 – 308806.

Napotek:

Ne razmastite sinhronne glava za vrezovanje navoja.

Tehnični opis

Območje rezanja navoja	M4 – M12
Notranji $\varnothing D_1$	28 mm
Izravnava dolžine na tlak	0,5 mm
Izravnava dolžine na vlek	0,5 mm
Previsna dolžina A	85 mm

Zunanji Ø D	34 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
z notranjim hlajenjem	da, z največ 50 bari
Oblika	AD
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja