

**Hitra spojka Z notranjim navojem, Priključni notranji navoj: 1/4col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080171 1/4
GTIN	4062406572693
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Hitre spojke NW 7,2. Pretočna zmogljivost 1000 l/min (zrak). Material medenina (svetla). Delovni tlak: Delovni tlak: PN 35 bar/Temperatura: od -20 °C do +100 °C.

Tehnični opis

Pretok	1000 l/min
Priključni notranji navoj	1/4 col
Maksimalni obratovalni tlak	35 bar
Vrsta izdelka	Spojka