

**Hitra spojka Z notranjim navojem, Priključni notranji navoj: 3/8col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080171 3/8
GTIN	4062406572709
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Hitre spojke NW 7,2. Pretočna zmogljivost 1000 l/min (zrak). Material medenina (svetla). Delovni tlak: Delovni tlak: PN 35 bar/Temperatura: od -20 °C do +100 °C.

Tehnični opis

Maksimalni obratovalni tlak	35 bar
Pretok	1000 l/min
Priključni notranji navoj	3/8 col
Vrsta izdelka	Spojka