

**Hitra spojka Z notranjim navojem, Priključni notranji navoj: 1/2col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080171 1/2
GTIN	4062406573317
Razred artikla	02A

**Opis****Izvedba:**

Hitre spojke NW 7,2. Pretočna zmogljivost 1000 l/min (zrak). Material medenina (svetla). Delovni tlak: Delovni tlak: PN 35 bar/Temperatura: od -20 °C do +100 °C.

**Tehnični opis**

Priključni notranji navoj	1/2 col
Pretok	1000 l/min
Maksimalni obratovalni tlak	35 bar
Vrsta izdelka	Spojka