

HOLEX**Hitra spojka S cevnim priključkom, Notranji Ø cevnega priključka: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080172 6
GTIN	4062406523954
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Hitre spojke NW 7,2. Pretočna zmogljivost 1000 l/min (zrak). Material medenina (svetla). Delovni tlak: Delovni tlak: PN 35 bar/Temperatura: od -20 °C do +100 °C.

Tehnični opis

Notranji Ø cevnega priključka	6 mm
Maksimalni obratovalni tlak	35 bar
Pretok	1000 l/min
Vrsta izdelka	Spojka