

HOLEX**Hitra spojka S cevnim priključkom, Notranji Ø cevnega priključka: 9mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080172 9
GTIN	4062406523961
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Hitre spojke NW 7,2. Pretočna zmogljivost 1000 l/min (zrak). Material medenina (svetla). Delovni tlak: Delovni tlak: PN 35 bar/Temperatura: od -20 °C do +100 °C.

Tehnični opis

Pretok	1000 l/min
Maksimalni obratovalni tlak	35 bar
Notranji Ø cevnega priključka	9 mm
Vrsta izdelka	Spojka