

**HOLEX****Garnitura nastavkov z notranjim navojem 10-delne, Priključni notranji navoj:  
1/4col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080173 1/4
GTIN	4062406522520
Razred artikla	02A

**Opis****Izvedba:**

Hitre spojke NW 7,2. Pretočna zmogljivost 1000 l/min (zrak). Material medenina (svetla). Delovni tlak: Delovni tlak: PN 35 bar/Temperatura: od -20 °C do +100 °C.

**Tehnični opis**

Vsebina garniture	10
Maksimalni obratovalni tlak	35 bar
Priključni zunanji navoj	1/4 col
Vrsta izdelka	Nastavki