

**HOLEX****Garnitura nastavkov z notranjim navojem 10-delne, Priključni notranji navoj:  
3/8col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080173 3/8
GTIN	4062406522537
Razred artikla	02A

**Opis****Izvedba:**

Hitre spojke NW 7,2. Pretočna zmogljivost 1000 l/min (zrak). Material medenina (svetla). Delovni tlak: Delovni tlak: PN 35 bar/Temperatura: od -20 °C do +100 °C.

**Tehnični opis**

Maksimalni obratovalni tlak	35 bar
Vsebina garniture	10
Priključni zunanji navoj	3/8 col
Vrsta izdelka	Nastavki