

**Garnitura nastavkov 10-delne, Notranji Ø cevnega priključka: 13mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080176 13
GTIN	4062406522599
Razred artikla	02A

**Opis****Izvedba:**

Hitre spojke NW 7,2. Pretočna zmogljivost 1000 l/min (zrak). Material medenina (svetla). Delovni tlak: Delovni tlak: PN 35 bar/Temperatura: od -20 °C do +100 °C.

**Tehnični opis**

Notranji Ø cevnega priključka	13 mm
Maksimalni obratovalni tlak	35 bar
Vsebina garniture	10
Vrsta izdelka	Nastavki