



Akumulatorski sesalnik za mokro/suho sesanje, Tip: M12FVCL-0



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070230 M12FVCL-0
GTIN	4058546341190
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Prenosen in zmogljiv 12-voltni akumulatorski sesalnik za mokro/suho sesanje z motorjem M12 FUEL™. Zasnova škatle za orodje, ki se lahko nalaga ena na drugo, za dodatne možnosti transporta in izboljšano shranjevanje.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev.

Vklj. s filtrom, sesalno cevjo, šobo za grobo umazanijo in šobo za fuge.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike najdete pod art. 073816, art. 073827 in art. 073840.

Tehnični opis

Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	0
Masa brez akumulatorja	4,5 kg
Napajanje	Akumulatorska

Dolžina sesalne cevi	0,5 m
Prostornina zbiralnika	6,1 l
Napetost akumulatorja	12 V
Oznaka proizvajalca	M12FVCL-0
Volumenski tok	1275 l/min
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Vrsta izdelka	Sesalnik za mokro in suho sesanje

Pribor

Li-ionski sistem M4B2/M12B2 Tip akumulatorja MB12	073814 MB12
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218SC	073840 M1218SC
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C
Osnovna garnitura akumulatorjev Tip M12NRG4	073839 M12NRG4
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC
Li-ionski sistem M12B4 Tip akumulatorja MB12	073815 MB12
Li-ionski sistem M12B6 Tip akumulatorja MB12	073829 MB12