

Garant

Spiralna cev iz poliuretana, 1/4-colska, z varnostno jekleno spojko Ø 8×12 mm, Uporabna dolžina cevi: 5m

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 080238 5 |
| GTIN | 4062406523763 |
| Razred artikla | 01A |

Opis**Izvedba:**

Zelo lahka, gibljiva in trpežna spiralna cev iz poliuretana z dobro obstojnostjo oblike. Temperaturna obstojnost od –20 °C do +60 °C.

Obseg dobave:

Vklj. z **varnostno jekleno hitro spojko GARANT** in jeklenim nastavkom.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Maksimalni obratovalni tlak | 10 bar |
| Notranji Ø cevi | 8 mm |
| Zunanji Ø cevi | 12 mm |
| Temperaturno območje | -20 - 60 °C |
| Uporabna dolžina cevi | 5 m |
| Vrsta izdelka | Cev |

