

**Garant**

**Spiralna cev iz poliuretana, 1/4-colska, z varnostno jekleno spojko Ø 8×12 mm, Uporabna dolžina cevi: 3m**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080238 3
GTIN	4062406523756
Razred artikla	01A

**Opis****Izvedba:**

Zelo lahka, gibljiva in trpežna spiralna cev iz poliuretana z dobro obstojnostjo oblike. Temperaturna obstojnost od –20 °C do +60 °C.

**Obseg dobave:**

Vklj. z **varnostno jekleno hitro spojko GARANT** in jeklenim nastavkom.

**Tehnični opis**

Notranji Ø cevi	8 mm
Temperaturno območje	-20 - 60 °C
Uporabna dolžina cevi	3 m
Maksimalni obratovalni tlak	10 bar
Zunanji Ø cevi	12 mm
Vrsta izdelka	Cev

