

Garant

**Garnitura cevi iz poliuretana z varnostno jekleno spojko Ø 8×12 mm,
Uporabna dolžina cevi: 5m**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080242 5
GTIN	4062406523794
Razred artikla	01A

Opis**Izvedba:**

Zelo lahka, gibljiva in trpežna cev iz poliuretana z dobro povratno silo.
Posebej primerno za naoljen stisnjeni zrak.

Obseg dobave:

Vklj. z **varnostno** jekleno hitro spojko in jeklenim nastavkom.

Tehnični opis

Uporabna dolžina cevi	5 m
Priključek nastavka	1/4 col
Maksimalni obratovalni tlak	16 bar
Notranji Ø cevi	8 mm
Zunanji Ø cevi	12 mm
Barva	modra
Vrsta izdelka	Cev

Pribor

Garnitura nastavkov z zunanjim navojem 5-delna Priključni
zunANJI navoj 1/4 col

080290 1/4