

Garant

Spiralna cev iz poliuretana, 1/2-colska, z varnostno jekleno spojko Ø 11×16 mm, Uporabna dolžina cevi: 5m

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080239 5
GTIN	4062406523787
Razred artikla	01A

Opis**Izvedba:**

Zelo lahka, gibljiva in trpežna spiralna cev iz poliuretana z dobro obstojnostjo oblike. Temperaturna obstojnost od –20 °C do +60 °C.

Obseg dobave:

Vklj. z **varnostno jekleno hitro spojko GARANT** in jeklenim nastavkom.

Tehnični opis

Maksimalni obratovalni tlak	10 bar
Uporabna dolžina cevi	5 m
Zunanji Ø cevi	16 mm
Notranji Ø cevi	11 mm
Temperaturno območje	-20 - 60 °C
Vrsta izdelka	Cev

