

Garant

**Garnitura cevi iz poliuretana z varnostno jekleno spojko Ø 11×16 mm,
Uporabna dolžina cevi: 10m**

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 080243 10 |
| GTIN | 4062406524012 |
| Razred artikla | 01A |

Opis**Izvedba:**

Zelo lahka, gibljiva in trpežna cev iz poliuretana z dobro povratno silo.
Posebej primerno za naoljen stisnjeni zrak.

Obseg dobave:

Vklj. z **varnostno** jekleno hitro spojko in jeklenim nastavkom.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------|---------|
| Uporabna dolžina cevi | 10 m |
| Notranji Ø cevi | 11 mm |
| Priključek nastavka | 1/4 col |
| Zunanji Ø cevi | 16 mm |
| Barva | modra |
| Maksimalni obratovalni tlak | 16 bar |
| Vrsta izdelka | Cev |

Pribor

Garnitura nastavkov z zunanjim navojem 5-delna Priključni
zunANJI navoj 1/4 col

080290 1/4